



unico graber
safety eyewear



UG-1 **UNI**pilot BLACK



UG-1 **UNI**pilot SILVER MATT

UG-1 **UNI**pilot

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
3040 0001 00	°	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3040 7002 00	•	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3041 0001 00	°	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3041 7002 00	•	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3042 0001 00	°	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3042 7002 00	•	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3043 0001 00	°	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3043 7002 00	•	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



HIGH**VISION**

UNICOindividual

FASSUNGEN
FRAMES



UG-4 **UNI**style CRYSTAL

UG-4 **UNI**style

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
3741 0001 00	°	°	•	52/17	□	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3741 7002 00	•	°	•	52/17	□	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 0001 00	°	°	•	54/17	□	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 7002 00	•	°	•	54/17	□	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



UG-4 **UNI**style OLIVE

UG-4 **UNI**style

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
3741 0303 00	°	°	•	52/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3741 7302 00	•	°	•	52/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 0303 00	°	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 7302 00	•	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



UG-4 **UNI**style BLUE

UG-4 **UNI**style

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
3741 0202 00	°	°	•	52/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3741 7202 00	•	°	•	52/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 0202 00	°	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 7202 00	•	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



UG-4 **UNI**style BORDEAUX

UG-4 **UNI**style

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
3741 0101 00	°	°	•	52/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3741 7102 00	•	°	•	52/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 0101 00	°	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
3742 7102 00	•	°	•	54/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°

UG-5 **UNIdiamant** SILVERUG-5 **UNIdiamant** BROWN

U NOSE

UG-5 **UNIdiamant**

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
3751 0001 00	◦	◦	•	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3751 7002 00	•	◦	•	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3752 0001 00	◦	◦	•	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3752 7002 00	•	◦	•	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3753 0001 00	◦	◦	•	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3753 7002 00	•	◦	•	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3754 0001 00	◦	◦	•	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3754 7002 00	•	◦	•	48/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3755 0001 00	◦	◦	•	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3755 7002 00	•	◦	•	50/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3756 0001 00	◦	◦	•	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3756 7002 00	•	◦	•	52/20	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦

UG-9 **Horizon** SMOKE BLUE

Clip Optional erhältlich
Clip: optional

UG-9 **HORIZON**

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
3791 0001 00	◦	◦	•	52/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3791 7002 00	•	◦	•	52/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3792 0001 00	◦	◦	•	54/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
3792 7002 00	•	◦	•	54/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦

UG-10 **UNIpro** BLACKUG-10 **UNIpro** ANTHRAZIT

U FLEX

U NOSE

UG-10 **UNIpro**

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2010 0001 00	◦	◦	•	59/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2010 7002 00	•	◦	•	59/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2011 0001 00	◦	◦	•	59/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2011 7002 00	•	◦	•	59/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦



UG-11 **UNI**chic HAVANNA

UG-11 **UNI**chic

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2015 0001 00	◦	◦	•	54/16	■	□	UG 166 S CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2015 7002 00	•	◦	•	54/16	■	□	UG 166 S CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦



UG-12 **UNI**fine SILVER

U NOSE

UG-12 **UNI**fine

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2020 0001 00	◦	◦	•	53/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2020 7002 00	•	◦	•	53/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2021 0001 00	◦	◦	•	55/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2021 7002 00	•	◦	•	55/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦



U NOSE

UG-13 **UNI**straight SILVER

UG-13 **UNI**straight

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2030 0001 00	◦	◦	•	51/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2030 7002 00	•	◦	•	51/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2031 0001 00	◦	◦	•	53/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2031 7002 00	•	◦	•	53/18	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦

UG-14 **UNI**brow CRYSTAL/BLACKUG-14 **UNI**brow

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2032 0001 00	◦	◦	•	54/20	■	□	UG 166 S CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2032 7002 00	•	◦	•	54/20	■	□	UG 166 S CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦

Ohne Rezept werden die Fassungen mit kratzfesten Polycarbonatscheiben ausgeliefert.

If we do not have any other information, the specs will be delivered with anti-scratch polycarbonate lenses.

UG-15 **UNI**flex BLACK/CRYSTALUG-15 **UNI**flex

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2040 0001 00	◦	◦	•	52/18	■	□	UG 166 S CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦
2040 7002 00	•	◦	•	52/18	■	□	UG 166 S CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	◦



UG-16 **UNI**caja BROWN

UG-16 **UNI**caja | Brillenmodell für schmale Köpfe | Frame for small heads

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2160 0001 00	°	°	•	48/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2160 7002 00	•	°	•	48/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2161 0001 00	°	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2161 7002 00	•	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



UG-16 **UNI**caja PINK

UG-16 **UNI**caja | Brillenmodell für schmale Köpfe | Frame for small heads

Art.No.	AR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2160 0101 00	°	°	•	48/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2160 7102 00	•	°	•	48/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2161 0101 00	°	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2161 7102 00	•	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



UG-16 **UNI**caja BLUE

UG-16 **UNI**caja | Brillenmodell für schmale Köpfe | Frame for small heads

Art.No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2160 0201 00	°	°	•	48/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2160 7202 00	•	°	•	48/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2161 0201 00	°	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2161 7202 00	•	°	•	50/17	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



U FLEX U NOSE U SPORT

UG-18 **UNI**gra GREY/BLACK

UG-18 **UNI**gra

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2180 0001 00	°	°	•	62/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2180 7002 00	•	°	•	62/16	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



BLUE/GREY



CRYSTAL/GREY



SMOKE/GREEN



RED/BLACK

UG-19 **UNI**fresh

U FLEX

UG-19 **UNI**fresh

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2190 7002 00	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2191 7002 00	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2192 7002 00	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2193 7002 00	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



BLACK/GREEN



BLACK/GREY



SMOKE/GREY



GREY/ORANGE



UG-19 **UNIfresh**

UG-19 **UNIfresh**

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2196 0000 02	°	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2196 7002 02	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2197 0000 02	°	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2197 7002 02	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2198 0000 02	°	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2198 7002 02	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2199 0000 02	°	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2199 7002 02	•	°	•	54/19	■	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°

UG-20 **UNIfame** CRYSTAL/GREY



UG-20 **UNIfame**

Art. No.	SAR	HF	CF	Size	FC	LC	FM	LM	EN	I
2182 0001 00	°	°	•	59/14	□	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°
2182 7002 00	•	°	•	59/14	□	□	UG 166 F CE	2-1.2 UG 1 F CE	166/170	°



Begriffserklärung

Explanation



Extraweiche Bügelenden (TPE)
Extra soft temple ends (TPE)



Extraweicher Nasensteg (TPE)
Extra soft nose bridge (TPE)



Ausgezeichnete Eigenschaften für Anwendungen beim Sport und in der Freizeit
Excellent characteristics so it can be worn for sports and recreational activities

SAR Superentspiegelt
Super anti-reflex

HF Beschlagfrei
Anti-fog

CF Weitgehend kratzfest
Mostly scratch-resistant

Size Grösse
Size

FC Tragkörper Farbe
Frame color

LC Scheiben Farbe
Lens color

FM Tragkörper Kennzeichnung
Frame marking

LM Scheiben Kennzeichnung
Lens marking

EN Europäische Norm
European standard

I Inklination
Inclination